



## Podest de lucru, rabatabil, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X2



### Date comandă

Numărul de comandă	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striaii antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Descriere tehnică

Adâncime treaptă	85 mm
Înălțime de lucru cca.	2,49 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	2x2
Greutate	5,7 kg
Înălțimea platformei fără balustradă	0,49 m

Lățime inferioară, exterioară	0,7 m
Adâncimea platformei	300 mm
Lățimea platformei	600 mm
Accesibilitate	bilateral
Execuția treptelor	Treaptă
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru