

**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	966000 5
GTIN	4003866403356
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, **punte de siguranță și tavă lată de depozitare**. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Execuția treptelor	Treapta
Lățime inferioară, exterioară	0,49 m
Tavă de depozitare disponibilă	da
Lungime scară	1,9 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	5

Greutate	8 kg
Înălțime de lucru cca.	3,1 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Trepte și montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Înălțime platformă	1,1 m
Înălțime montant	87 mm
Adâncime treaptă	85 mm
Accesibilitate	unilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă