



Platformă pentru acces la mașini din aluminiu, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5



Date comandă

Numărul de comandă	966148 5
GTIN	4003866400355
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Construcție stabilă și ușoară din aluminiu, trepte cu o adâncime de 200 mm din tablă de aluminiu striată, platformă 350 x 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Execuția treptelor	Treapta
Adâncime treaptă	200 mm
Accesibilitate	unilateral
Adâncimea platformei	350 mm
Înălțime de lucru cca.	3 m
Standard	DIN EN 14183
Înălțimea platformei fără balustradă	0,99 m
Material	Treaptă din tablă striată de aluminiu
Suprafață de bază (lățime)	1,35 m

Lățimea platformei	577 mm
Greutate	13,5 kg
Număr de trepte, inclusiv platformă	5
Suprafață de bază (adâncime)	0,73 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru

Accesorii

Papuc interior Tip 1	966320 1
----------------------	----------