



## Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X3



### Date comandă

Numărul de comandă	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Descriere tehnică

Înălțime montant	87 mm
Înălțime de lucru cca.	2,25 m
Greutate	4,5 kg
Asigurare împotriva distanțării	bilateral, îmbinare rigidă
Număr de trepte	2x3
Lățime inferioară, exterioară	0,41 m

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Adâncime treaptă	85 mm
Lungime scară	0,74 m
Execuția treptelor	Treapta
Accesibilitate	bilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă