



Podest de lucru, rabatabil, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X3



Date comandă

Numărul de comandă	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Accesibilitate	bilateral
Înălțimea platformei fără balustradă	0,74 m
Lățime inferioară, exterioară	0,75 m
Înălțime de lucru cca.	2,74 m
Greutate	7,9 kg

Număr de trepte, inclusiv platformă	2×3
Execuția treptelor	Treaptă
Adâncimea platformei	300 mm
Adâncime treaptă	85 mm
Lățimea platformei	600 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru