



Podest de lucru modul individual, Tip: A



Date comandă

Numărul de comandă	966150 A
GTIN	4003866402618
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Construcție completă din metal ușor rezistentă la torsiune, coroziune și intemperii. Trepte din tablă striată de aluminiu 555×250 mm. Structură modulară pentru configurații modificabile și extensibile. Module anexabile cu 4 înălțimi diferite. Indicate ca modul de bază cu două trepte cu până la 3 trepte anexabile pentru utilizare mobilă. Anexare posibilă începând cu modulul tip B.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru	2,2 m
Execuția treptelor	Treapta
Lățimea treptei	555 mm
Greutate modul individual	2,9 kg
Adâncime treaptă	250 mm
Combinăție de module	A
Material	Construcție totală din metal ușor, trepte din tablă de aluminiu striată
Adâncime podest	0,3 m

Standard	DIN EN 14183
Înălțimea platformei fără balustradă	0,2 m
Accesibilitate	cu un singur tăiș
Număr de trepte, inclusiv platformă	1
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru