



Podest de lucru, rabatabil, accesibil bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2X4



Date comandă

Numărul de comandă	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striății antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Greutate	10,3 kg
Lățimea platformei	600 mm
Accesibilitate	bilateral
Adâncime treaptă	85 mm
Înălțime de lucru cca.	2,99 m

Adâncimea platformei	300 mm
Execuția treptelor	Treaptă
Număr de trepte, inclusiv platformă	2×4
Înălțimea platformei fără balustradă	0,99 m
Lățime inferioară, exterioară	0,8 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru