



Scară pliantă accesibilă bilateral, Număr de trepte: 2X5



Date comandă

Numărul de comandă	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă mare cu îmbinare integrată cu balamale. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striere antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide.

Standard:

DIN EN 131.

Descriere tehnică

Material	Trepte și montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Execuția treptelor	Treapta
Asigurare împotriva distanțării	bilateral, îmbinare rigidă
Lungime scară	1,2 m
Adâncime treaptă	85 mm

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Înălțime montant	87 mm
Înălțime de lucru cca.	2,65 m
Număr de trepte	2×5
Lățime inferioară, exterioară	0,45 m
Greutate	7,5 kg
Accesibilitate	bilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă