




Podest de lucru modul individual, Tip: B



Date comandă

Numărul de comandă	966150 B
GTIN	4003866402601
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Construcție completă din metal ușor rezistentă la torsiune, coroziune și intemperii. Trepte din tablă striată de aluminiu 555×250 mm. Structură modulară pentru configurații modificabile și extensibile. Module anexabile cu 4 înălțimi diferite. Indicate ca modul de bază cu două trepte cu până la 3 trepte anexabile pentru utilizare mobilă. Anexare posibilă începând cu modulul tip B.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Înălțimea platformei fără balustradă	0,4 m
Înălțime de lucru	2,4 m
Greutate modul individual	4,8 kg
Lățimea treptei	555 mm
Standard	DIN EN 14183
Execuția treptelor	Treapta
Adâncime treaptă	250 mm
Combinăție de module	B

Adâncime podest	0,55 m
Material	Construcție totală din metal ușor, trepte din tablă de aluminiu striată
Accesibilitate	cu un singur tăiș
Număr de trepte, inclusiv platformă	2
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru