

**Scară pliantă, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	966000 7
GTIN	4003866403370
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Platformă de siguranță (380 × 260 mm) mare cu îmbinare integrată cu balamale, **punte de siguranță și tavă lată de depozitare**. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striații antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale, rigide. Două cârlige de găleată integrate.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Înălțime montant	87 mm
Tavă de depozitare disponibilă	da
Material	Trepte și montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune

Adâncime treaptă	85 mm
Greutate	10,5 kg
Înălțime platformă	1,55 m
Număr de trepte, inclusiv platformă	7
Lățime inferioară, exterioară	0,54 m
Înălțime de lucru cca.	3,55 m
Execuția treptelor	Treapta
Lungime scară	2,35 m
Accesibilitate	unilateral
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară dublă