

**Scară rezemată, Număr de trepte: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	966080 8
GTIN	4003866403783
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montați de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striății antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Deosebit de ușoară și simplu de transportat datorită laturilor exterioare netede și ușor de apucat ale montaților. **Lățime exterior: 400 mm.**

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Număr de trepte	8
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Lățime	400 mm
Înălțime montant	87 mm
Execuția treptelor	Treaptă

Standard	DIN EN 131-2
Înălțime de lucru cca.	3,05 m
Greutate	5,8 kg
Lungime scară	2,08 m
Adâncime treaptă	85 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară rezemată