

Grătar de lemn pentru siguranță cu 1xteșitură pe latura longitudinală și 2x profiluri oblice pe suprafețele late, Lățime 100 cm, Lungimea grătarului: 150cm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 964855 150 |
| GTIN | 4047482094734 |
| Clasa articolului | 96C |

Descriere

Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. **Material: Șipcile din lemn de fag** uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oțel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu șuruburi cu locaș hexagonal. **Picioarele elastice cauciucate** împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire.

Rezistență la majoritatea uleiurilor și substanțelor chimice. **Înălțime:** cca 35 mm. **Greutate:** cca 13 kg/m². **Lățimi posibile ale grătarului:** 80, 100, 120, 150 cm. **Lungimi posibile ale grătarului:** Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenție la limitele de manevrare). Curățare: Derulați grătarul de lemn.

Teșitură:

Șipcile de lemn de pe **latura longitudinală** a grătarului sunt teșite suplimentar la un unghi de 45°.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Profil oblic | pe 2 părți |
| Înălțimea grătarului | 35 mm |
| Material | Șipci din lemn de fag |
| Rezistență | la majoritatea uleiurilor și acizilor |
| Teșitură | fără |
| Lungimea grătarului | 150 cm |
| Greutate | 15,6 kg |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Denumirea producătorului | Grătar din lemn |
| Caracteristici nume produs | Lățime 100 cm |
| Lățimea grătarului | 100 cm |
| Tip produs | Grătar din lemn |