



Podest de lucru modul individual, Tip: C



Date comandă

Numărul de comandă	966150 C
GTIN	4003866402625
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Construcție completă din metal ușor rezistentă la torsiune, coroziune și intemperii. Trepte din tablă striată de aluminiu 555×250 mm. Structură modulară pentru configurații modificabile și extensibile. Module anexabile cu 4 înălțimi diferite. Indicate ca modul de bază cu două trepte cu până la 3 trepte anexabile pentru utilizare mobilă. Anexare posibilă începând cu modulul tip B.

Standard:

DIN EN 14183.

Descriere tehnică

Combinăție de module	B+C
Adâncime treaptă	250 mm
Înălțime de lucru	2,4 m
Material	Construcție totală din metal ușor, trepte din tablă de aluminiu striată
Execuția treptelor	Treapta
Adâncime podest	0,8 m
Înălțimea platformei fără balustradă	0,4 m
Greutate combinație de module	8,7 kg
Standard	DIN EN 14183

Lățimea treptei	555 mm
Greutate modul individual	3,9 kg
Accesibilitate	cu un singur tăiș
Număr de trepte, inclusiv platformă	2
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru