

**Scară multifuncțională din 3 părți, Nr. de traverse: 3X8****Date comandă**

Numărul de comandă	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Îmbinare trepte-montant prin intermediul bordurării de calitate foarte rezistente. Asigurare împotriva distanțării prin intermediul chingii Perlon foarte rezistente și suplimentar o conexiune rigidă. Construcția feroneriei cuprinde montanții (înlocuibilă). Segment superior al scării cu cârlig și siguranță la ridicare. Stabilitate optimă datorită traversei late. Se poate folosi amplasată pe trepte, segmentul superior al scării poate fi folosit și separat ca scară rezemată.

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Lățime traversă transversală	1 m
Execuția treptelor	Treaptă
Lungime ca scară rezemată din 2 părți și ca scară dublă cu extensie	4,1 m
Număr de trepte	3×8

Standard	DIN EN 131-2
Greutate	17,5 kg
Înălțime montant	73 mm
Lungimea părților scării	2,45 m
Lungimea scării desfăcute	5,8 m
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Înălțime maximă de lucru ca scară rezemată din 3 părți max cca.	6,65 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară multifuncțională