

**Scară rezemată, Număr de trepte: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	966080 10
GTIN	4003866403806
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montați de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striajii antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Deosebit de ușoară și simplu de transportat datorită laturilor exterioare netede și ușor de apucat ale montaților. **Lățime exterior: 400 mm.**

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Lungime scară	2,54 m
Înălțime de lucru cca.	3,45 m
Număr de trepte	10
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Greutate	7,2 kg

Execuția treptelor	Treaptă
Standard	DIN EN 131-2
Lățime	400 mm
Înălțime montant	87 mm
Adâncime treaptă	85 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară rezemată