

**Scară rezemată, Număr de trepte: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	966080 12
GTIN	4003866403820
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montați de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striajii antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Deosebit de ușoară și simplu de transportat datorită laturilor exterioare netede și ușor de apucat ale montaților. **Lățime exterior: 400 mm.**

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Execuția treptelor	Treaptă
Înălțime de lucru cca.	3,9 m
Standard	DIN EN 131-2
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Înălțime montant	87 mm

Greutate	8,5 kg
Lățime	400 mm
Număr de trepte	12
Lungime scară	2,99 m
Adâncime treaptă	85 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară rezemată