

**Scară mobilă, complet din plastic, accesibilă bilateral, Nr. de traverse: 2X4****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 966060 2X4    |
| GTIN               | 4003866412617 |
| Clasa articolului  | 96Z           |

**Descriere****Execuție:**

Montanți și trepte (30×30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de mare. Asigurare împotriva distanțării cu ajutorul chingii Perlon foarte rezistente. Tălpi din plastic înlocuibile pentru o așezare fără alunecare.

**Aplicație:**

Scară de siguranță pentru utilizări speciale în industria chimică și farmaceutică, în uzinele electrice, de gaz și de apă.

**Standard:**

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

**Descriere tehnică**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Greutate                        | 7,5 kg                                       |
| Asigurare împotriva distanțării | cu ajutorul chingii Perlon foarte rezistente |

|  |  |
|--|--|
| Înălțime de lucru cca.                   | 2,6 m  |
| Execuția treptelor                       | Treaptă  |
| Rezistență chimică ridicată              | da   |
| Număr de trepte                          | 2×4  |
| Lățime inferioară, exterioară            | 0,48 m   |
| Lungime scară                            | 1,32 m   |
| Adâncime treaptă                         | 30 mm  |
| Material                                 | Montanți și trepte din plastic<br>ranforsat cu fibre de sticlă |
| Standard                                 | DIN EN 61478   |
| Accesibilitate                           | bilateral  |
| Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg   |
| Tip produs                               | Scară dublă  |