

**Scară multifuncțională din 3 părți, Nr. de traverse: 3X12****Date comandă**

Numărul de comandă	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montanți de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Îmbinare trepte-montant prin intermediul bordurării de calitate foarte rezistente. Asigurare împotriva distanțării prin intermediul chingii Perlon foarte rezistente și suplimentar o conexiune rigidă. Construcția feroneriei cuprinde montanții (înlocuibilă). Segment superior al scării cu cârlig și siguranță la ridicare. Stabilitate optimă datorită traversei late. Segmentul superior al scării nu poate fi ridicat și nici folosit individual

Standard:**DIN EN 131.****Descriere tehnică**

Lungime ca scară rezemată din 2 părți și ca scară dublă cu extensie	6,1 m
Standard	DIN EN 131-2
Lungimea părților scării	3,55 m
Înălțime montant	98 mm

Greutate	28,8 kg
Execuția treptelor	Treaptă
Număr de trepte	3×12
Lungimea scării desfăcute	8,6 m
Lățime traversă transversală	1,2 m
Material	Trepte și montați din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Înălțime maximă de lucru ca scară rezemată din 3 părți max cca.	9,35 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară multifuncțională