

**Scară rezemată, Număr de trepte: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	966080 14
GTIN	4003866403844
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Trepte și montați de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune. Trepte cu o adâncime de 85 mm cu striajii antialunecare și îmbinare patentată în 7 puncte trepte-montant. Deosebit de ușoară și simplu de transportat datorită laturilor exterioare netede și ușor de apucat ale montaților. **Lățime exterior: 400 mm.**

Standard:**DIN EN 131.****Notă:**

Conform DIN EN 131 cu traversă transversală.

Descriere tehnică

Material	Trepte și montați de scară din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune
Execuția treptelor	Treaptă
Standard	DIN EN 131-2

Înălțime de lucru cca.	4,35 m
Lățime	400 mm
Înălțime montant	87 mm
Lungime scară	3,42 m
Greutate	11,4 kg
Număr de trepte	14
Adâncime treaptă	85 mm
Număr de traverse transversale	1
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară rezemată