



## Podest de lucru modul individual, Tip: F



### Date comandă

Numărul de comandă	966150 F
GTIN	4003866402656
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Construcție completă din metal ușor rezistentă la torsiune, coroziune și intemperii. Trepte din tablă striată de aluminiu 555×250 mm. Structură modulară pentru configurații modificabile și extensibile. Module anexabile cu 4 înălțimi diferite. Indicate ca modul de bază cu două trepte cu până la 3 trepte anexabile pentru utilizare mobilă. Anexare posibilă începând cu modulul tip B.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Descriere tehnică

Execuția treptelor	Treapta
Standard	DIN EN 14183
Greutate modul individual	5,5 kg
Greutate combinație de module	19,5 kg
Înălțime de lucru	2,99 m
Adâncime podest	1,3 m
Adâncime treaptă	250 mm
Lățimea treptei	555 mm

Combinăție de module	B+D+E+F
Material	Construcție totală din metal ușor, trepte din tablă de aluminiu striată
Înălțimea platformei fără balustradă	0,99 m
Accesibilitate	cu un singur tăiș
Număr de trepte, inclusiv platformă	5
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru