

**Platformă cu trepte, Număr de trepte, inclusiv platformă: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	966194 2
GTIN	4003866555284
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Montanți din profiluri din aluminiu obținute prin extruziune, cu canale de înșurubare pentru montare flexibilă. Pachetul de livrare nu conține mâini curente și balustrade. Disponibil la Cod 966196 și Cod 966198. Înclinația treptelor 45°. Lungimea platformei 400 mm. Trepte acoperite cu aluminiu striat. Echipat cu role la elementele de susținere.

Standard:**DIN EN ISO 14 122****Descriere tehnică**

Lungimea platformei	400 mm
Greutate	28,5 kg
Execuția treptelor	Treapta
Înălțimea platformei fără balustradă	0,4 m
Material	Montanți din profiluri foarte robuste din aluminiu obținute prin extruziune
Cursă maximă	870 mm
Standard	DIN EN ISO 14 122

Înclinația treptei	45 grad
Număr de trepte, inclusiv platformă	2
Accesibilitate	unilateral
Lățimea treptei	1000 mm
Role	da
Capacitate portantă la produse de urcare	300 kg
Caracteristici nume produs	Lățimea treptei 1000 mm
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte