

**Garant****Raft anexat universal, Adâncime 400 mm, Înălțime: 2500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990005 2500
GTIN	4045197518262
Clasa articolului	911

**Descriere****Execuție:**

**Suporturi pentru raft pătrate foarte stabile** 40×40×2 mm, la interval de 40 : 40 mm cu fante de suspendare, pentru ajustarea rafturilor în funcție de marfa depozitată. Suporturile pentru raft cu plăci de bază din plastic. **Plăci deosebit de rezistente la greutate** din tablă robustă de oțel cu suprafețe laterale rotunjite spre interior. **Capacitate de încărcare a raftului:** La o distanță de raft de 600 mm, greutatea maximă suportată este de 1375 – 5500 kg.

**Aplicație:**

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă etc. Dimensiunile sunt corelate cu cele ale recipientelor comercializate din metal și plastic – utilizare optimă a spațiului. Poate fi montat ca raft singur, în rând sau dublu. **Montaj simplu, rapid și exact fără îmbinare cu șuruburi**, rafturile se agață simplu și sunt immobilizate cu știfturile conice aferente (Cod 968420).

**Culoare:**

Suport pentru raft, negru RAL 9005, rafturi gri **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

- **Cutiile de depozitare pentru echiparea rafturilor universale se regăsesc în Grupa 96.**
- **Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălțime/adâncime este mai mare de 5:1, este necesară o măsură de protecție împotriva răsturnării.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

## Descriere tehnică

Dimensiuni de montare ale raftului anexat – înălțime	2504 mm
Montaj client	da
Structura raftului	Raft anexat
Lățime raft	1000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1031 mm
Lățimea liberă a raftului de depozitare	950 mm
Tip de fixare a raftului de depozitare	Știfturi conice
Greutate maximă suportată pe raft la o distanță între rafturile de depozitare de 600 mm	1375 - 5500 kg
Montaj prin inserție	da
Număr de rafturi de depozitare	6
Număr de coloane cu rafturi	2
Înălțimea raftului	2500 mm
Adâncimea raftului de depozitare	400 mm
Adâncimea raftului	400 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	180 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Caracteristici nume produs	Adâncime 400 mm
Tip produs	Raft de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare individual cu 4 elemente portante și 4 pene Adâncime 400 mm	990060 400
Suporturi pentru raft cu bază din plastic, buc. Înălțime 2500 mm	990050 2500
Set de pene și știfturi conice pentru raftul universal	968420