



## Platformă pentru acces la mașini din aluminiu, Număr de trepte, inclusiv platformă: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	966148 3
GTIN	4003866400331
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Construcție stabilă și ușoară din aluminiu, trepte cu o adâncime de 200 mm din tablă de aluminiu striată, platformă 350 x 577 mm.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Descriere tehnică

Greutate	7,8 kg
Înălțime de lucru cca.	2,6 m
Material	Treaptă din tablă striată de aluminiu
Număr de trepte, inclusiv platformă	3
Adâncime treaptă	200 mm
Suprafață de bază (lățime)	0,87 m
Accesibilitate	unilateral
Înălțimea platformei fără balustradă	0,6 m
Adâncimea platformei	350 mm

Execuția treptelor	Treapta
Standard	DIN EN 14183
Suprafață de bază (adâncime)	0,69 m
Lățimea platformei	577 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Podest de lucru

## Accesorii

Papuc interior Tip 1	966320 1
----------------------	----------