

Garant**Raft de bază universal, Adâncime 500 mm, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990010 2000
GTIN	4045197518088
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Suporturi pentru raft pătrate foarte stabile 40×40×2 mm, la interval de 40 : 40 mm cu fante de suspendare, pentru ajustarea rafturilor în funcție de marfa depozitată. Suporturile pentru raft cu plăci de bază din plastic. **Plăci deosebit de rezistente la greutate** din tablă robustă de oțel cu suprafețe laterale rotunjite spre interior. **Capacitate de încărcare a raftului:** La o distanță de raft de 600 mm, greutatea maximă suportată este de 1375 – 5500 kg.

Aplicație:

Ideal pentru industrie, meșteșugari, comerț, administrație, arhivă, etc. Dimensiunile sunt corelate cu cele ale recipientelor comercializate din metal și plastic – utilizare optimă a spațiului. Poate fi montat ca raft singur, în rând sau dublu. **Montaj simplu, rapid și exact fără îmbinare cu șuruburi**, rafturile se agață simplu și sunt immobilizate cu știfturile conice aferente (Cod 968420).

Culoare:

Suport pentru raft, negru RAL 9005, rafturi gri **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

- **Cutiile de depozitare pentru echiparea rafturilor universale se regăsesc în Grupa 96.**
- **Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălțime/adâncime este mai mare de 5:1, este necesară o măsură de protecție împotriva răsturnării.**
- **Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Lățimea liberă a raftului de depozitare	950 mm
Greutate maximă suportată pe raft la o distanță între rafturile de depozitare de 600 mm	1375 - 5500 kg
Montaj client	da
Tip de fixare a raftului de depozitare	Știfturi conice
Număr de rafturi de depozitare	5
Lățime raft	1000 mm
Structura raftului	Raft de bază
Înălțimea raftului	2000 mm
Număr de coloane cu rafturi	4
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1058 mm
Montaj prin inserție	da
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – înălțime	2004 mm
Adâncimea raftului de depozitare	500 mm
Adâncimea raftului	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	180 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Caracteristici nume produs	Adâncime 500 mm
Tip produs	Raft de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare individual cu 4 elemente portante și 4 pene Adâncime 500 mm	990060 500
Suporturi pentru raft cu bază din plastic, buc. Înălțime 2000 mm	990050 2000
Set de pene și știfturi conice pentru raftul universal	968420