



Platformă mobilă cu trepte, accesibilă bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 7



Date comandă

Numărul de comandă	966270 7
GTIN	4003866419852
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spațioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălțime 1 m) și bară de protecție pentru picioare, precum și pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc Ø 125 mm (dintre care 2 cu frână).

Standard:

DIN EN 131-7

Notă:

- Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandați-o suplimentar cu Cod 966225.
- Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Suprafață de bază (adâncime)	2,62 m
Înălțimea platformei fără balustradă	1,68 m

Lățimea platformei	600 mm
Adâncime treaptă	200 mm
Adâncimea platformei	800 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înclinația treptei	60 grad
Greutate	57,5 kg
Standard	DIN EN 131-7
Accesibilitate	bilateral
Ø rolelor de ghidaj	125 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	7
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Cu balustradă	da
Suprafață de bază (lățime)	0,98 m
Execuția treptelor	Treapta
Traversă	da
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte