



Capacitate platformă cu trepte 150 kg, cu acces pe o singură parte, număr posibil de spițe 3 – 7



Date comandă

Numărul de comandă	966220 6
GTIN	4003866419746
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spațioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălțime 1 m) și bară de protecție pentru picioare, precum și pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc Ø 125 mm (dintre care 2 cu frână).

Standard:

DIN EN 131-7

Notă:

- Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandați-o suplimentar cu Cod 966225.
- Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățimea platformei	600 mm
Înălțimea platformei fără balustradă	1,44 m

Adâncimea platformei	800 mm
Accesibilitate	unilateral
Suprafață de bază (adâncime)	1,81 m
Înclinația treptei	60 grad
Ø rolelor de ghidaj	125 mm
Adâncime treaptă	200 mm
Standard	DIN EN 131-7
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de trepte, inclusiv platformă	6
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Suprafață de bază (lățime)	0,93 m
Greutate	38,4 kg
Cu balustradă	da
Execuția treptelor	Treapta
Traversă	da
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte