



## Scara cu platformă Safemaster S pliabilă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 7



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 966275 7      |
| GTIN               | 4003866416776 |
| Clasa articolului  | 96Z           |

### Descriere

#### Execuție:

Scară compactă cu platformă cu trepte adânci de 80 mm. Platformă de lucru (400×400 mm) cu balustradă pe 3 laturi și tavă de depozitare. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale rigide.

#### Standard:

EN 131

### Descriere tehnică

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Greutate                             | 17,4 kg    |
| Suprafață de bază (lățime)           | 0,74 m     |
| Înălțimea platformei fără balustradă | 1,85 m     |
| Tavă de depozitare disponibilă       | da         |
| Traversă                             | nu         |
| Accesibilitate                       | unilateral |
| Lățimea platformei                   | 400 mm     |
| Adâncime treaptă                     | 80 mm      |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Asigurare împotriva distanțării               | îmbinare bilaterală rigidă |
| Suprafață de bază (adâncime)                  | 1,6 m                      |
| Standard                                      | EN 131                     |
| Balustradă                                    | 2                          |
| Adâncimea platformei                          | 400 mm                     |
| Număr de trepte, inclusiv platformă           | 7                          |
| Capacitate portantă la produse de urcare      | 150 kg                     |
| Principiul două mâini libere (two hands free) | da                         |
| Safer Step                                    | da                         |
| Tip produs                                    | Scară cu platformă         |