



## Capacitate platformă cu trepte 150 kg, cu acces pe o singură parte, număr posibil de spițe 3 – 7



### Date comandă

Numărul de comandă	966220 7
GTIN	4003866419753
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spațioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălțime 1 m) și bară de protecție pentru picioare, precum și pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc Ø 125 mm (dintre care 2 cu frână).

#### Standard:

DIN EN 131-7

#### Notă:

- Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandați-o suplimentar cu Cod 966225.
- Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

### Descriere tehnică

Adâncimea platformei	800 mm
Cu balustradă	da

Standard	DIN EN 131-7
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Ø rolelor de ghidaj	125 mm
Accesibilitate	unilateral
Suprafață de bază (lățime)	0,98 m
Suprafață de bază (adâncime)	1,99 m
Lățimea platformei	600 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	7
Greutate	41,8 kg
Înălțimea platformei fără balustradă	1,68 m
Înclinația treptei	60 grad
Adâncime treaptă	200 mm
Execuția treptelor	Treapta
Traversă	da
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte