



Scara cu platformă Safemaster S pliabilă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 8



Date comandă

Numărul de comandă	966275 8
GTIN	4003866416783
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară compactă cu platformă cu trepte adânci de 80 mm. Platformă de lucru (400×400 mm) cu balustradă pe 3 laturi și tavă de depozitare. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale rigide.

Standard:

EN 131

Descriere tehnică

Accesibilitate	unilateral
Adâncimea platformei	400 mm
Tavă de depozitare disponibilă	da
Lățimea platformei	400 mm
Balustradă	2
Suprafață de bază (adâncime)	1,75 m
Suprafață de bază (lățime)	0,77 m
Traversă	nu

Număr de trepte, inclusiv platformă	8
Asigurare împotriva distanțării	îmbinare bilaterală rigidă
Înălțimea platformei fără balustradă	2,11 m
Adâncime treaptă	80 mm
Standard	EN 131
Greutate	19,1 kg
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă