



Scara cu platformă Safemaster S pliabilă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 9



Date comandă

Numărul de comandă	966275 9
GTIN	4003866416790
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară compactă cu platformă cu trepte adânci de 80 mm. Platformă de lucru (400×400 mm) cu balustradă pe 3 laturi și tavă de depozitare. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale rigide.

Standard:

EN 131

Descriere tehnică

Balustradă	2
Suprafață de bază (lățime)	0,8 m
Lățimea platformei	400 mm
Greutate	20,4 kg
Standard	EN 131
Înălțimea platformei fără balustradă	2,34 m
Accesibilitate	unilateral
Suprafață de bază (adâncime)	1,93 m

Tavă de depozitare disponibilă	da
Asigurare împotriva distanțării	îmbinare bilaterală rigidă
Număr de trepte, inclusiv platformă	9
Adâncimea platformei	400 mm
Traversă	nu
Adâncime treaptă	80 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă