

**Scară telescopică cu platformă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	966285 5
GTIN	4003866413256
Clasa articolului	96Z

Descriere**Execuție:**

Suprafață mare de rezemare 665×440 mm, cu balustradă și traversă. Ajustare simplă pe înălțime conform principiului scării extensibile.

Cu grinzi rabatate. Se deplasează ușor datorită celor două role de transport, chiar dacă a fost deja instalată.

Măinile curente și balustradele se rabatează automat la instalare.

Standard:

EN 131.

Descriere tehnică

Număr de role	2
Standard	EN 131
Număr de trepte, inclusiv platformă	5
Lățimea platformei	440 mm
Traversă	da

Lungime grindă (strânsă)	1 m
Greutate	28 kg
Adâncimea platformei	665 mm
Înălțime platformă fără grindă la intervale	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Lungime grindă (desfăcută)	1 m
Accesibilitate	unilateral
Balustradă	2
Lățime grindă (desfăcută)	1,45 m
Lățime grindă (strânsă)	1,45 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă