




Scară dublă cu platformă mare, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5



Date comandă

Numărul de comandă	966272 5
GTIN	4003866416349
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară dublă cu trepte adânci de 80 mm fixate cu bride. Platformă de lucru cu suprafață mare, cu strat din tablă striată de aluminiu (380×390 mm). Tavă de depozitare din aluminiu. În varianta standard cu 2 mâini curente, pentru urcare și coborâre în condiții de siguranță. Stabilitate optimă datorită celor 2 chingi Perlon foarte rezistente cu rol de asigurare împotriva distanțării (de la 5 trepte).

Standard:
EN 131.

Descriere tehnică

Balustradă	2
Greutate	12 kg
Înălțimea platformei fără balustradă	1,29 m
Accesibilitate	unilateral

Lățimea platformei	380 mm
Adâncime treaptă	80 mm
Înălțime de lucru cca.	3,3 m
Standard	EN 131
Adâncimea platformei	390 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	5
Asigurare împotriva distanțării	2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă	da
Lățime inferioară, exterioară	0,65 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă