

Garant**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967000 150
GTIN	4045197694102
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:**

Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.

Cu deschidere în spate. Din fontă foarte rezistentă (fontă cenușie 25) cu structură perlitică.

Ghidaj prismatic de precizie lung și deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, șurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, frezată plan pentru operații ușoare de îndreptare. Bacurile călite din oțel sunt striate și pot fi schimbate cu bacuri rectificatice (consultați bacurile de schimb).

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Descriere tehnică

Deschidere	255 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Material	Fontă înalt rezistentă (GG 25)
Greutate	52 kg
Lățimea bacurilor	150 mm

Tip produs

Menghină paralelă

AccesoriiPereche de bacuri de schimb rectificat Lățimea bacurilor
150 mm

967045 150

Disc rotativ individual Lățimea bacurilor 150 mm

967020 150

Placă suport pentru menghină

967330

Pereche de bacuri de schimb striate Lățimea bacurilor 150
mm

967040 150

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250

967328 300X250