



## Scară telescopică cu platformă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 9



### Date comandă

Numărul de comandă	966285 9
GTIN	4003866413270
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Suprafață mare de rezemare 665×440 mm, cu balustradă și traversă. Ajustare simplă pe înălțime conform principiului scării extensibile.

Cu grinzi rabatate. Se deplasează ușor datorită celor două role de transport, chiar dacă a fost deja instalată.

Măinile curente și balustradele se rabatează automat la instalare.

#### Standard:

**EN 131.**

### Descriere tehnică

Adâncimea platformei	665 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	9
Balustradă	2
Standard	EN 131
Lungime grindă (strânsă)	0,81 m

Accesibilitate	unilateral
Lungime grindă (desfăcută)	2,55 m
Lățime grindă (desfăcută)	2,2 m
Lățime grindă (strânsă)	2,2 m
Traversă	da
Greutate	38,5 kg
Lățimea platformei	440 mm
Înălțime platformă fără grindă la intervale	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Număr de role	2
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă