



Platformă mobilă cu trepte, accesibilă bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 3



Date comandă

Numărul de comandă	966270 3
GTIN	4003866419814
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spațioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălțime 1 m) și bară de protecție pentru picioare, precum și pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc Ø 125 mm (dintre care 2 cu frână).

Standard:

DIN EN 131-7

Notă:

- Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandați-o suplimentar cu Cod 966225.
- Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțimea platformei fără balustradă	0,72 m
Suprafață de bază (adâncime)	1,51 m

Număr de trepte, inclusiv platformă	3
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Cu balustradă	da
Greutate	31 kg
Ø rolelor de ghidaj	125 mm
Adâncimea platformei	800 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Lățimea platformei	600 mm
Suprafață de bază (lățime)	0,77 m
Accesibilitate	bilateral
Standard	DIN EN 131-7
Înclinația treptei	60 grad
Adâncime treaptă	200 mm
Execuția treptelor	Treapta
Traversă	da
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte