


Garant

Raft anexat pentru dosare cu 1 cadru cu coloană, Adâncime 325 mm, Înălțime: 2400mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	990405 2400
GTIN	4045197517852
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm), cu fante de suspendare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. **Rafturi** din tablă galvanizată, **crestate pentru prinderea pereților despărțitori**, cu bară opritoare rotunjită împotriva alunecării.

Culoare:

Cadrul cu coloane albastru RAL 5005 **acoperit cu vopsea pulbere**. Perechile de traverse **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

- **Pentru asigurarea stabilității rafturilor la un raport înălțime la adâncime mai mare de 5:1, trebuie luate măsuri pentru prevenirea răsturnării.**
- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Număr de cadre profilate	1
Greutate maximă suportată pe raft	900 kg

Bară opritoare	da
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	975 mm
Adâncime	325 mm
Lățime raft	946 mm
Număr de rafturi de depozitare	6
Recomandat pentru numărul de dosare	60
Înălțime	2400 mm
Lățime	975 mm
Lățimea liberă a raftului de depozitare	900 mm
Adâncimea raftului de depozitare	325 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	120 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 325 mm
Tip produs	Raft pentru dosare

Accesorii

Set de pereți despărțitori 5 buc.	990450
Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse	990430