



Scară dublă cu platformă mare, accesibilă unilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 10



Date comandă

Numărul de comandă	966272 10
GTIN	4003866404797
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară dublă cu trepte adânci de 80 mm fixate cu bride. Platformă de lucru cu suprafață mare, cu strat din tablă striată de aluminiu (380×390 mm). Tavă de depozitare din aluminiu. În varianta standard cu 2 mâini curente, pentru urcare și coborâre în condiții de siguranță. Stabilitate optimă datorită celor 2 chingi Perlon foarte rezistente cu rol de asigurare împotriva distanțării (de la 5 trepte).

Standard:
EN 131.

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	4,6 m
Greutate	20 kg
Adâncimea platformei	390 mm
Lățimea platformei	380 mm

Adâncime treaptă	80 mm
Asigurare împotriva distanțării	2 chingi Perlon foarte rezistente
Balustradă	2
Număr de trepte, inclusiv platformă	10
Înălțimea platformei fără balustradă	2,59 m
Lățime inferioară, exterioară	0,8 m
Standard	EN 131
Accesibilitate	unilateral
Tavă de depozitare disponibilă	da
Înălțime montant	73 mm
Lungime scară	1,43 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă