



Platformă mobilă cu trepte, accesibilă bilateral, Număr de trepte, inclusiv platformă: 4



Date comandă

Numărul de comandă	966270 4
GTIN	4003866419821
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară cu platformă confortabilă, cu trepte adânci de 200 mm (panta scării 60°). Platformă spațioasă (600×800 mm) cu balustradă (înălțime 1 m) și bară de protecție pentru picioare, precum și pentru genunchi. Patru role de ghidaj cu arc Ø 125 mm (dintre care 2 cu frână).

Standard:

DIN EN 131-7

Notă:

- Mâna curentă nu este cuprinsă în pachetul livrat. Comandați-o suplimentar cu Cod 966225.
- Elementele componente sunt expediate în pachete gata pentru montare. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj fără frână	2
Accesibilitate	bilateral

Înclinația treptei	60 grad
Standard	DIN EN 131-7
Lățimea platformei	600 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	4
Adâncime treaptă	200 mm
Greutate	36 kg
Înălțimea platformei fără balustradă	0,96 m
Suprafață de bază (adâncime)	1,79 m
Cu balustradă	da
Ø rolelor de ghidaj	125 mm
Suprafață de bază (lățime)	0,82 m
Adâncimea platformei	800 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Execuția treptelor	Treapta
Traversă	da
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Tip produs	Platformă cu trepte