



Scara cu platformă Safemaster S pliabilă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5



Date comandă

Numărul de comandă	966275 5
GTIN	4003866416752
Clasa articolului	96Z

Descriere

Execuție:

Scară compactă cu platformă cu trepte adânci de 80 mm. Platformă de lucru (400×400 mm) cu balustradă pe 3 laturi și tavă de depozitare. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale rigide.

Standard:

EN 131

Descriere tehnică

Accesibilitate	unilateral
Traversă	nu
Standard	EN 131
Număr de trepte, inclusiv platformă	5
Adâncime treaptă	80 mm
Balustradă	2
Tavă de depozitare disponibilă	da
Greutate	14,4 kg

Lățimea platformei	400 mm
Înălțimea platformei fără balustradă	1,32 m
Asigurare împotriva distanțării	îmbinare bilaterală rigidă
Adâncimea platformei	400 mm
Suprafață de bază (adâncime)	1,25 m
Suprafață de bază (lățime)	0,68 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă