

Garant**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967000 80
GTIN	4045197693877
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:****Precizie înaltă de strângere datorită ghidajului prismatic de precizie.****Cu deschidere în spate.** Din fontă foarte rezistentă (fontă cenușie 25) cu structură perlitică.**Ghidaj prismatic de precizie** lung și deosebit de exact. Sprijinire precisă în lagăre, șurub cu filet trapezoidal complet acoperit, protejat împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, frezată plan pentru operații ușoare de îndreptare. Bacurile călite din oțel sunt striate și pot fi schimbate cu bacuri rectificatice (consultați bacurile de schimb).**Livrare:**

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Culoare:

Gri argintiu

Descriere tehnică

Sensul de deschidere	Cu deschidere în spate
Deschidere	100 mm
Greutate	6,5 kg
Material	Fontă înalt rezistentă (GG 25)
Lățimea bacurilor	80 mm

Tip produs

Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250

967328 300X250

Pereche de bacuri de schimb rectificat Lățimea bacurilor
80 mm

967045 80

Disc rotativ individual Lățimea bacurilor 80 mm

967020 80

Pereche de bacuri de schimb striate Lățimea bacurilor 80
mm

967040 80

Placă suport pentru menghină

967330