



## Scara cu platformă Safemaster S pliabilă, Număr de trepte, inclusiv platformă: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	966275 6
GTIN	4003866416769
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Scară compactă cu platformă cu trepte adânci de 80 mm. Platformă de lucru (400×400 mm) cu balustradă pe 3 laturi și tavă de depozitare. Stabilitate optimă datorită îmbinării bilaterale rigide.

#### Standard:

EN 131

### Descriere tehnică

Suprafață de bază (lățime)	0,71 m
Accesibilitate	unilateral
Balustradă	2
Număr de trepte, inclusiv platformă	6
Standard	EN 131
Adâncimea platformei	400 mm
Traversă	nu
Lățimea platformei	400 mm

Greutate	16,1 kg
Adâncime treaptă	80 mm
Asigurare împotriva distanțării	îmbinare bilaterală rigidă
Suprafață de bază (adâncime)	1,42 m
Înălțimea platformei fără balustradă	1,58 m
Tavă de depozitare disponibilă	da
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Principiul două mâini libere (two hands free)	da
Safer Step	da
Tip produs	Scară cu platformă