

Garant**Raft de bază pentru dosare cu 2 cadre cu coloană, Adâncime 325 mm, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	990400 2000
GTIN	4045197517791
Clasa articolului	911

Descriere**Execuție:**

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm), cu fante de suspendare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. **Rafturi** din tablă galvanizată, **crestate pentru prinderea pereților despărțitori**, cu bară opritoare rotunjită împotriva alunecării.

Culoare:

Cadrul cu coloane albastru RAL 5005 **acoperit cu vopsea pulbere**. Perechile de traverse **întotdeauna** gri antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

- **Pentru asigurarea stabilității rafturilor la un raport înălțime la adâncime mai mare de 5:1, trebuie luate măsuri pentru prevenirea răsturnării.**
- **Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.**

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Adâncime	325 mm

Lățimea liberă a raftului de depozitare	900 mm
Număr de rafturi de depozitare	5
Greutate maximă suportată pe raft	900 kg
Număr de cadre profilate	2
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1000 mm
Bară opritoare	da
Recomandat pentru numărul de dosare	50
Lățime	1000 mm
Lățime raft	946 mm
Adâncimea raftului de depozitare	325 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	120 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	40 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Adâncime 325 mm
Tip produs	Raft pentru dosare

Accesorii

Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse	990430
Set de pereți despărțitori 5 buc.	990450