



Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, Ø DC h8: 8,4mm



Date comandă

Numărul de comandă	114405 8,4
GTIN	4045197535290
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Ascuțire: precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie.

Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm/rot
Număr de dinți Z	2
Ø nominal D _c	8,4 mm
Lungimea canalului de așchii L _c	75 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D _s	8,4 mm
Lungimea totală L	117 mm
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	62,4 mm
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică
Strat de acoperire	neacoperită

Materialul sculei	HSS E
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		