

Ansell**Set de mănuși de unică folosință TouchNTuff® 92-670, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094720 8
GTIN	076490493332
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră. TouchNTuff® 92-670. Fără silicon și fără ceară. Vârfurile degetelor texturate. Aprobate pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Grosimea pereților	0,1 mm
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %	>480 min
Timp de pătrundere la etanol 95 %	<10 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %	30-40 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %	>480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %	>480 min

Serie	TouchNTuff®
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănuși de unică folosință
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 374	Tip B (JKT)
Rezistență la substanțe chimice	JKT
Material	Nitril
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de suport	Nitril
Strat de acoperire	Nitril
Grosime	0,11 mm
Lungime	240 mm
Conținut	100
Greutate	3 g
Culoarea	albastru
Domeniu de utilizare	Precizie
AQL	1,5
Aplicație	de unică folosință
Tip produs	Mănuși de unică folosință