

**Set de mănuși de unică folosință Dermatril 740, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094730 9
GTIN	4008198774099
Clasa articolului	04Q

**Descriere****Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră.  
Dermatril 740. Certificare pentru contactul cu alimentele. Fără latex. AQL 0,65 (EN 374-2).

**Conținut: 100 buc.**

Cu vârfurile degetelor înăsprite.

**Standard:**

EN 374; EN 455

**Descriere tehnică**

Grosimea pereților	0,11 mm
Mărimea mănușilor	9
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la acetonă 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %	30-40 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %	10-30 min

Timp de pătrundere la etanol 95 %	10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %	10-30 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %	240-480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %	240-480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %	>480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %	10-30 min
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănuși de unică folosință
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
EN 374	Typ B (KPT)
Rezistență la substanțe chimice	KPT
Material	Nitril
caracteristică electrostatică	0,1 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de suport	Nitril
Grosime	0,11 mm
Lungime	250 mm
Conținut	100
Culoarea	albastru
Domeniu de utilizare	Precizie
Normă/reglementare	EN 374
AQL	0,65
Aplicație	de unică folosință
Tip produs	Mănuși de unică folosință

