

**Ansell****Set de mănuși de unică folosință TouchNTuff® 92-600, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094721 8
GTIN	076490493370
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră. TouchNTuff® 92-600. Fără latex – niciun risc de alergie tip I. Profil mâner neted. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Standard:**

EN 374

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	8
Grosimea pereților	0,12 mm
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 %	>480 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 %	<10 min
Timp de pătrundere la etanol 95 %	<10 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %	60-120 min

Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 %	>480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 %	>480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %	<10 min
Serie	TouchNTuff®
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănuși de unică folosință
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 374	Tip B (JKPT)
Rezistență la substanțe chimice	JKPT
Material	Nitril
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de suport	Nitril
Strat de acoperire	Nitril
Grosime	0,13 mm
Lungime	240 mm
Conținut	100
Greutate	3,1 g
Culoarea	verde
Domeniu de utilizare	Precizie
AQL	1,5
Aplicație	de unică folosință
Tip produs	Mănuși de unică folosință