

ASATEX**Pereche de mănuși de iarnă tricotate fin, negre 3677V, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094811 11
GTIN	4029201140854
Clasa articolului	09H

Descriere**Execuție:**

3677V. Mănuși cu **căptușeală acrilică extrem de călduroasă și de plăcută**. Siguranță maximă de prindere în medii umede, datorită stratului de acoperire din vinil HPT®. Rezistente la ulei și la grăsime.

Standard:

3677V. Mănuși cu **căptușeală acrilică extrem de călduroasă și de plăcută**. Siguranță maximă de prindere în medii umede, datorită stratului de acoperire din vinil HPT®. Rezistente la ulei și la grăsime.

Aplicație:

În mediu de lucru umed sau ud, cu vânt.

Utilizare text publicitar:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Culoarea: negru

Descriere tehnică

EN 388 Rezistență la abraziune	3
Fără silicon	da
Mărimea mănușilor	11
Capacitate de aerisire	nu există
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Protecție la frig	bun(ă)
EN 388 Rezistență la perforare	1
Material acoperire	PVC
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Material căptușeală	Acryl
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	2
Simț tactil	nu există
Fără DMF	da
EN 388 Rezistență la tăiere	2
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de protecție împotriva frigului
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Conținut	6
Aplicație	de folosință multiplă
Domeniu de utilizare	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Material de suport	Poliamidă / acril

Strat de acoperire	HPT/vinil
Variantă cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Culoarea	negru
Greutate	53 g
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva frigului