

**Burghiu elicoidal HSS-E N, neacoperită, Ø DC h8: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	114405 9
GTIN	4045197535351
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Ascuțire: precizie ridicată a concentricității și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie.

Cu geometrie la vârf forma C de la Ref. 2 mm.

Recomandare:**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø nominal D_c	9 mm
Lungimea canalului de aşchii L_c	81 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D_s	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	67,5 mm
Unghiul la vârf	135 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică
Strat de acoperire	neacoperită

Materialul sculei	HSS E
Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		