

Garant**Set de burghie scurte HSS-E Cod 113020, Tip FS, în cutie, neacoperit, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	113520 1-10
GTIN	4045197008435
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie scurte Cod 113020.

Canal șlefuit, teșituri nitrurate.

Cu geometrie la vârful Forma C până la 3,9 mm, Forma S (specială) de la 4 mm.

Avantaj:

Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4xD) pentru mașini tip CNC și automate.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Număr de burghie	19
Domeniu de găurire	1 - 10 mm

Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 1897
Tip	FS
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	135 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 2,5 mm

113020 2,5

Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 7 mm	113020 7
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 10 mm	113020 10
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 2 mm	113020 2
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 5,5 mm	113020 5,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 7,5 mm	113020 7,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 9 mm	113020 9
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 4,5 mm	113020 4,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 6,5 mm	113020 6,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 6 mm	113020 6
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 1,5 mm	113020 1,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 1 mm	113020 1
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 5 mm	113020 5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 9,5 mm	113020 9,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 8,5 mm	113020 8,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 4 mm	113020 4
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 8 mm	113020 8
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 3,5 mm	113020 3,5
Burghiu scurt HSS-E FS Ø DC h8 3 mm	113020 3