

Ansell**Pereche de mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice AlphaTec® Solvex® 37-675, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 094740 8 |
| GTIN | 10076490447288 |
| Clasa articolului | 04P |

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție de categoria III.

AlphaTec® Solvex® 37-675. Mănuși din nitril reutilizabile pentru manipularea sigură a substanțelor chimice agresive. Finisajul diamantat mărește aderența la prindere. Profilul loviturii de ciocan a Sol-Vex® reduce grație suprafeței aderente rebuturile de piese fragile ca urmare deteriorării și prin urmare costurile indirecte. Material de bază din velur.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------|
| Timpe de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min |
| Timpe de pătrundere la izopropanol 99 % | >480 min |
| Timpe de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min |
| Timpe de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min |

| | |
|--|--|
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min |
| Grosimea pereților | 0,38 mm |
| Timp de pătrundere la metanol 99 % | 10-30 min |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 30-40 min |
| Mărimea mănușilor | 8 |
| Serie | AlphaTec® |
| Tip de mănuși | Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice |
| Categorie de protecție | Categoria a III-a |
| Conținut | 12 |
| Proprietate a mănușilor | Certificare alimentară |
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| Proprietate a mănușilor | Fără latex |
| Clasa de protecție | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Tip A (JKLOPT) |
| Rezistență la substanțe chimice | JKLOPT |
| EN 388 | 4101X |
| Material | Nitril |
| Material de suport | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Lungime | 330 mm |
| Grosime | 0,38 mm |
| Culoarea | verde |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Greutate | 35,5 g |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | FG |
| Strat de acoperire | Nitril |

Tip produs

Mănușă de protecție împotriva
substanțelor chimice